

Вакуумна вендуза ESV-40-BT

Специф. Номер: 526006

FESTO

износваща се част, лесно сменяема



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	9 mm
Мин. радиус на детайла R	35 mm
Диаметър на смукателя	40 mm
Обем на смукателя	9.8 cm ³
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Силфон
Форма на вакуумната чашка	кръгли, гофре 1,5
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	59 N
Сила на задържане при номинално работно налягане	59 N
Латерална сила при номинално работно налягане	22 N
Тегло на продукта	10.5 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Цвят	червен/кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®