

Вакуумна вендуза ESV-80-BT

Специф. Номер: 526008

FESTO

износваща се част, лесно сменяема



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател | 10.5 mm |
| Мин. радиус на детайла R | 100 mm |
| Диаметър на смукателя | 80 mm |
| Обем на смукателя | 59.1 cm ³ |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Силфон |
| Форма на вакуумната чашка | кръгли, гофре 1,5 |
| Работно налягане | -0.95 ... 0 bar |
| Номинално работно налягане | -0.7 bar |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Сила на откъсване при 70 % вакуум | 237 N |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 237 N |
| Латерална сила при номинално работно налягане | 102 N |
| Тегло на продукта | 57.2 g |
| Тип на закрепване | чрез вакуумния порт |
| Цвят | червен/кафяв |
| Твърдост по Шор | 72 +/- 5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material suction cup | Vulkollan® |