



# Филтър-регулатор LFR-N1/8-D7-5M-MICRO

Специф. Номер: 526281  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с присъединителна плоча и манометър, ръчен кондензоотделител.  
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.  
Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Макс. количество на кондензата	3 cm <sup>3</sup>
Работно налягане	1 ... 10 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Стандартен номинален дебит	410 l/min
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	124 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с носач
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Информация за материала на чашата	PC