

# Филтър LF-N1/8-D-5M-MICRO


Специф. Номер: 526301  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с присъединителна плоча, ръчен кондензоотделител.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	3 cm <sup>3</sup>
Работно налягане	0 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	290 l/min
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас чистота на въздуха на изхода	Inert gases Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	64 g
Тип на закрепване	с принадлежности Последователен монтаж по избор:
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на филтъра	PE
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC