

Филтър LF-QS4-D-5M-MICRO

Специф. Номер: 526305



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с присъединителна плоча с изводи, ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрифуга
Макс. количество на кондензата	3 cm ³
Работно налягане	0 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	170 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	64 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	QS-4
Пневматичен извод 2	QS-4
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	PC