



Манометър MA-27-10-M5

Специф. Номер: 526323
Продукт излизащ от производство

mit Anzeigeeinheit in bar.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Обхват на показание [bar] | 0 ... 10 bar |
| Номинален размер на манометъра | 27 |
| Конструкция | Тръбна пружина-манометър |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Работна среда | инертен газ Неутрални течности |
| Работно налягане | 0 ... 10 bar |
| Фактор променливо натоварване | 0.66 |
| Клас на точност на измерването | 4 |
| Клас на защита | IP43 |
| Температура на средата | 0 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Позиция на извода | Задна страна, централно |
| Пневматичен извод | M5 |
| Материали, контактуващи със средата | Месинг |
| Material of threaded plug | Месинг |
| Material housing | PA |
| Material screen | PS |
| Цвят на корпуса | черен |
| Тегло на продукта | 11 g |
| Забележка за работната и пилотната среди | Без ацетилен без кислород |