


Пневматичен шалтер SDE5-V1-O-Q3-P-M8

Специф. Номер: 527456

FESTO

за вакуум, с щекер M8.



Информационен лист

Белег	Стойност
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Превключваща функция	Гранична стойност с твърд хистерезис
Електрически извод	Щекер M8x1 3-пинов по EN 60947-5-2 кръгла форма
Клас на защита	IP40
Пневматичен извод	QS-3
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пиезорезистивно реле за налягане
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Обхват на регулиране на праговите стойности	0 ... 100 %
Индикация за работно състояние	LED жълт
обхват на работното напрежение DC	15 ... 30 V
Макс. ток на изхода	100 mA
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	с UL us - Recognized (OL) C-Tick
Тегло на продукта	19 g
Начална стойност на обхвата на измерване на налягането	0 bar
Крайна стойност на обхвата на измерване на налягането	-1 bar
Хистерезис FS	2 %
Повтаряемост на точката на превключване	0.3 %
Тип на закрепване	с принадлежности
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на корпуса	PA POM PPS-усилен