



Модул КЕС-16

Специф. Номер: 527492

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Тип на затягане с посока на действие	двустранно Затягане чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух
Работно налягане	3.8 ... 10 bar
Минимално налягане на освобождаване	3.8 bar
Цилиндричен материал за затягане	16 mm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Статична задържаща сила	1,300 N
Тегло на продукта	1,860 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности
Release connection, clamping unit	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	високолегирана стомана
Material housing	Алуминиева сплав
Material clamp jaws	Инструментална стомана
Material piston	Алуминиева сплав