

# Елемент за подготовка на въздух FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

FESTO



Специф. Номер: 527863

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча, без манометър, полуавтоматично кондензоотделяне

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	полу-автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор без манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	3 cm <sup>3</sup>
Степен на филтрация	5 µm
Манометър	M5 подготвен
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Стандартен номинален дебит	80 l/min
Работна среда	Състен въздух според ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	103 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Material housing	Алуминиева сплав
Material bowl	PC