



# Елемент за подготовка на въздух FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Специф. Номер: 527870  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с присъединителна плоча, без манометър, ръчно кондензоотделяне  
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Монтажна позиция	вертикално
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Стандартен номинален дебит	140 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:::]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	123 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Информация за материала на чашата	PC