

# Елемент за подготовка на въздух FRC-QS6-D-7-5M-MICRO



Специф. Номер: 527880

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

присъединителна плоча с извод, с манометър, ръчно кондензоотделяне  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	3 cm <sup>3</sup>
Степен на филтрация	5 µm
Манометър	с манометър
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [:-:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	149 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 2	QS-6
Material housing	Алуминиева сплав
Material bowl	PC