

# Елемент за подготовка на въздух FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO

Специф. Номер: 527882



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с присъединителна плоча с изводи без манометър, ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор без манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	3 cm <sup>3</sup>
Степен на филтрация	5 µm
Манометър	M5 подготвен
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	139 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 2	QS-6
Material housing	Алуминиева сплав
Material bowl	PC