

Регулатор на налягане-батерия LRB-1/2-D-O-K2-MIDI


Специф. Номер: 528959

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с комплект за свързване, присъединителна плоча и носачи, блок с 2, 3,4 или 5 регулатора за налягане, без манометър.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Размер | Midi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Мембранен регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване |
| Манометър | G1/4 подготвен |
| Работно налягане | 1 ... 16 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.2 bar |
| Стандартен номинален дебит | 3,200 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 1,950 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Material of connecting plate | Цинкова отливка |
| Material control panel | PA |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Цинкова отливка |