


Табло за управление CPX-MMI-1

Специф. Номер: 529043

FESTO

за модул електрически терминал CPX.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	81 mm
Височина	28 mm
Дължина	137 mm
Мах. дължина на кабела	15 m
Дисплей	128 x 64 пиксела LCD-Display със задно осветяване
Елементи за управление	3 функционални бутона 4 scroll бутона Клавиатура
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Информационен интерфейс	RS232-интерфейс 57,6Kbaud M12-букса 4-пинов
Номинално работно напрежение DC	24 V
Захранващо напрежение	предлага се на разположение от включен уред
Консумация на ток при номинално работно напрежение	50 - 60 mA
ATEX-Категория газ	II 3G
Ex-взриво защита газ	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX-Категория прах	II 3D
Ex-взриво защита прах	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Ex-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Относителна влажност на въздуха	некондензиращ
Защита срещу директен и индиректен контакт	PELV
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	150 g
Material housing	PA-усилен