


Фин филтър MS6-LFM-3/8-ARM-Z

Специф. Номер: 529672

FESTO

0,01 µm филтър, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 0.01 µm |
| КПД на филтъра | 99.9999 % |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър |
| Макс. количество на кондензата | 38 cm ³ |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 900 l/min |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 135 l/min |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inert gases |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.01 mg/m ³ |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 600 g |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на филтъра | Борсиликатен фазер |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на чашата | PC |