


Фин филтър MS6-LFM-3/8-BUV-Z

Специф. Номер: 529678

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
КПД на филтъра	99.99 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	38 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	700 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	2.7.3 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m ³
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	820 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав