



Филтър с активен въглен MS6-LFX-3/8-U

Специф. Номер: 529689

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Филтър с активен въглен
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Работно налягане	0 ... 20 bar
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	900 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inert gases
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.003 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	820 g
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на филтъра	Активен въглен
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав