

# Сепараторен модул MS6-FRM-1/4-Y-Z

Специф. Номер: 529859

FESTO

с реле за налягане без дисплей, посока на протичане отлясно наляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	4,200 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	6,000 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	6,400 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	736 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/2
Пневматичен извод 4	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка