

Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6-3/8-FRC12:J10M2

Специф. Номер: 530284

FESTO

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, максимално изходно налягане 12bar, 5 µm филтър, с манометър, заключващо приспособление на регулатора, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Степен на филтрация	5 µm
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	3,400 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,713 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8