


Манометър MA-40-145-N1/8-PSI-E-RG

Специф. Номер: 530387

FESTO

с показващ модул в psi, настройваем в обхвата червено/зелено.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [psi]	0 ... 145 psi
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	40
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	Inert gases Neutral fluids
Работно налягане	0 ... 145 Psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	2,5
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	NPT1/8-27
Materials in contact with media	Месинг
Информация за материала на цапфата	Месинг
Информация за материала на корпуса	ABS
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PMMA
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	60 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene