

Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB4-1/8-FRC2:J6M1

Специф. Номер: 531127

FESTO

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, максимално изходно налягане 7bar, 40 µm филтър, с манометър, заключващо приспособление на регулатора, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Степен на филтрация	40 µm
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 7 bar
Стандартен номинален дебит	950 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC