

# Регулатор на налягане MS6N-LR-3/8-D5-AS-Z

Специф. Номер: 531447

FESTO

Максимално изходно налягане 4 bar, с манометър, регулираща глава със заключване, посока на протичане отдясно наляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Манометър	с манометър
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 4 bar
Входно налягане 1	0.8 ... 20 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	5,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	730 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT3/8-18
Пневматичен извод 2	NPT3/8-18
Информация за материала на панела за управление	POM PA
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на мембраната	NBR