

# Регулатор на налягане MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z

Специф. Номер: 531459

FESTO

Максимално изходно налягане 12 bar, с манометър, регулираща глава със заключване, посока на протичане отдясно наляво.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Размер                                   | 6  |
| Серия                                    | MS   |
| Заклучване на задействането              | Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване                                |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Конструкция                              | Регулатор на налягане с манометър  |
| Регулираща функция                       | Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване        |
| Манометър                                | с манометър  |
| Работно налягане                         | 0.8 ... 20 bar   |
| Обхват на регулиране на налягането       | 0.5 ... 12 bar   |
| Макс. хистерезис на налягането           | 0.25 bar   |
| Стандартен номинален дебит               | 4,500 l/min  |
| Работна среда                            | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ  |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране                | -10 ... 60 °C  |
| Безопасно за храни                       | Моля, вижте допълнителната информация за материала   |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                        | 730 g  |
| Тип на закрепване                        | За челен монтаж на табло<br>Последователен монтаж с принадлежности по избор:                 |
| Пневматичен извод 1                      | 3/8 NPT  |
| Пневматичен извод 2                      | 3/8 NPT  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material control panel                   | PA<br>POM  |
| Material seals                           | NBR  |
| Material housing                         | Алуминиева отливка   |
| Material membrane                        | NBR  |
| Material separating plate                | POM  |