


# Филтър MS4N-LF-1/8-CRV-Z

Специф. Номер: 531496

FESTO

5 µm-Филтър, пластамасова чаша с пластамасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	19 ml
Предпазител за чаша	Пластамасов предпазен кожух
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	3.7.- по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	189 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	PE
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC