


съединител KD3-1/4-I

Специф. Номер: 531628

FESTO

самозатварящ



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	5 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	666 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Номинален притегателен въртящ момент	9.5 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 15 %
Тегло на продукта	47 g
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/4
Материал-забележка	RoHS konform