


Съединител KS2-CN-4-S

Специф. Номер: 531664
Продукт излизащ от производство

FESTO

за самозатварящи се бързи съединители за шлаух
Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2.7 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	110 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	16 g
Пневматичен извод 1	CN-4
Материал-забележка	RoHS konform