

Съединител KSS6-1/2-A

Специф. Номер: 531693
Продукт излизащ от производство

FESTO

за самозатварящ се осигурителен съединител по ISO 4414
Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	7.85 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	1,643 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	BIA TÜV
Номинален притегателен въртящ момент	32.5 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	50 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/2
Материал-забележка	RoHS konform