

# Омаслител MS6N-LOE-1/2-R

Специф. Номер: 531711

FESTO

Пластмасова чаша с предпазен кожух, посока на протичане отляво надясно.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	75 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	50 l/min
Стандартен номинален дебит	7,200 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	600 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	PC