

Уплътнителен пръстен OK-1/4

Специф. Номер: 531772

FESTO

за уплътняване на резбите.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Според стандарта | ISO 16030 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Опън при стайна температура | Да |
| Номинален притегателен въртящ момент | 11 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 10 % |
| Тегло на продукта | 0.32 g |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material stops | PA-усилен |
| Material seals | TPE-U(PU) |