



Регулатор на налягане MS4N-LRB-1/4-D5-VS-AS-Z

Специф. Номер: 531781

FESTO

за батериен монтаж, максимално изходно налягане 4 bar, без манометър, регулираща глава със заключване, извод P2 на предната страна.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 4 bar
Входно налягане 1	0.8 ... 14 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	1,900 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	222 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка
Информация за материала на панела за управление	POM PA
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на мембраната	NBR