



# Фин филтър MS6N-LFM-3/8-BRV-Z

Специф. Номер: 531859

FESTO

1 µm-Филтър, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
КПД на филтъра	99.99 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	38 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	700 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	2.7.3 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	600 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT3/8-18
Пневматичен извод 2	NPT3/8-18
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC