

# Филтър с активен въглен MS6N-LFX-1/2-U-Z

Специф. Номер: 531930

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отдясно наляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Филтър с активен въглен
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Входно налягане 1	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	1,200 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 0,01 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	1.7.1 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	820 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/2-14
Пневматичен извод 2	NPT1/2-14
Информация за материала на филтъра	Активен въглен
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав