


# Сепараторен модул MS4N-FRM-1/8-Z

Специф. Номер: 531952

FESTO

Посока на протичане отлясно наляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 14 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	1,800 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	1,600 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	1,700 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	165 g
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Пневматичен извод 3	NPT1/4-18
Пневматичен извод 4	NPT1/4-18
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка