

Сепараторен модул MS4N-FRM-1/4-Y-Z

Специф. Номер: 531955

FESTO

с реле за налягане без дисплей, посока на протичане отлясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	4,600 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	1,500 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	1,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	405 g
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Пневматичен извод 3	NPT1/4-18
Пневматичен извод 4	NPT1/4-18
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка