

# Сепараторен модул MS6N-FRM-1/4-Z

Специф. Номер: 531968

FESTO

Посока на протичане отлясно наляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	3,300 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отгоре	6,570 l/min
Стандартен номинален дебит при изход отдолу	6,800 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	500 g
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Пневматичен извод 3	NPT1/2-14
Пневматичен извод 4	NPT1/2-14
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка