

Включващ разпределител MS6N-EE-3/8-V110-Z

Специф. Номер: 532114

FESTO

електрически, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на действие	електрически
Монтажна позиция	по избор
Ръчно действие	с фиксация избутващ
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Индикатор за превключена позиция	с принадлежности
Работно налягане	4 ... 18 bar
b-стойност	0.5
C-стойност	22 l/sbar
Стандартен номинален дебит	5,500 l/min
Характеристика на бобината	110V AC
Работна среда	Съгстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	740 g
Електрически извод	Щекер квадратна форма Форма C по DIN 43650
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT3/8-18
Пневматичен извод 2	NPT3/8-18
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка