

# Щекер FBS-SUB-9-BU-IB-B

Специф. Номер: 532218

FESTO

за Interbus



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	20 mm
Височина	62 mm
Дължина	61 mm
Протокол	Interbus
Допълнителни функции	RBST-мост интегриран
Тегло на продукта	60 g
Fieldbus интерфейс	1x 5 клеми
Допустим диаметър на кабела	5 ... 10 mm
Клас на защита	IP65 IP67 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % некондензиращ
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material of union nut	Месинг
Material screws	Стомана
Material seals	NBR