


Checkbox CHB-C-P

Специф. Номер: 532270

FESTO

Компактна конструкция



Информационен лист

Белег	Стойност
Мах. диаметър на детайла	25 mm
Броячна функция	Да
Клас на защита	IP64
Извод за енкодер	по RS 485 спецификация
Ширина	60 mm
Височина	260 mm
Дължина	150 mm
Мах. дължина на детайла	Зависи от скоростта на транспортната лента и желаната резолюция
Min. Диаметър на детайла	0.5 mm
Min. Дължина на детайла	1 mm
Изходи	Правилна част, правилно ориентирана Правилна част, неправилно ориентирана некоректна част Управление на конвейера Транспортна лента управление/standby “Warning” status message Error output Броячът е достигнат PLC_Power
Входове	Build-up sensor 1 Build-up sensor 2 Camera - Enable External error Counter Reset Външен старт Външен сензор Key disable Type Select 0 Type Select 1 Външен teach-in
Мах. Брой различни ориентации за тип памет	8
Мах. брой типове памет	4
Избор на количество	CheckKon software
Обхват на броене	1 - 2 Mrd.
Вътрешен предпазител	8 A предпазител
Електронно ограничение на изходите	700 mA
Мах. Общ ток на извода за PLC	1 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при изходи без товар	750 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 15 %
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Условия на околната среда	сух Екраниране срещу външни светлинни източници

Белег	Стойност
	Най-чистия възможен околнен въздух
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Резолюция на камерата	6/100 mm
Време за експозиция	128 ... 1,024 μ s
Диагностичен интерфейс	RS232-интерфейс 115 Kbaud Щекер M12x1 4-пинов