

Филтър с активен въглен LFX-1/2-D-MAXI


Специф. Номер: 532785

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Филтър за технически обезмаслен и без миризми сгъстен въздух, подходящ за хранирелната индустрия.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Филтър с активен въглен Филтър
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	0 ... 16 bar
Препоръчителен максимален стандартен дебит	1,100 l/min
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	1,100 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1] инертен газ
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	≤ 0.003 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,191 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод	G1/2
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча G1/2
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	Активен въглен тъкан
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC