

Филтър с активен въглен LFX-1-D-MAXI



Специф. Номер: 532787

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Филтър за технически обезмаслен и без миризми сгъстен въздух, подходящ за хранирелната индустрия.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Конструкция | Филтър с активен въглен Филтър |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Работно налягане | 0 ... 16 bar |
| Препоръчителен максимален стандартен дебит | 1,100 l/min |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 1,100 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1] инертен газ |
| Температура на средата | 5 ... 30 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | ≤ 0.003 mg/m ³ |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 1,191 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с носач по избор: |
| Пневматичен извод | G1 |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча G1 |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча G1 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material filter | Активен въглен тъкан |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |