

Фин филтър LFMA-D-MINI-DA-A


Специф. Номер: 532840

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки.. Филтрация 0,01 µm, с метален кожух, показание за диференциално налягане и автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	D
Размер	Mini
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	0.01 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Работно налягане	2 ... 12 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] инертен газ
КПД на филтъра	99.9999 %
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m ³
Скала за диференциално налягане	Оптически индикатор
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Material housing	Цинкова отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	PC
Материал-забележка	RoHS konform