

# Фин филтър-комбинация LFMBA-1/8-D-MINI-DA


Специф. Номер: 532863

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Филтър-патрон 0,01 µm, с метален кожух, с показание за диференциално налягане, ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	0.01 µm
КПД на филтъра	99.9999 %
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	22 ml
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] инертен газ
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	651 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	Борсиликатен фазер
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC