

Съединител

QB-1/8-5/32-U-M

Специф. Номер: 533214

FESTO

Външна резба с външен шестотен.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 0.118 " |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Конструкция | права форма |
| Размер на контейнера | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 0.317 oz |
| Тип на закрепване | External hex A/F 10 Internal hex A/F 3 |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба R1/8 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 5/32" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |