

# Съединител QB-1/8-1/4-U-M

Специф. Номер: 533216

FESTO

Външна резба с външен шестотен.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	0.197 "
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.31 oz
Тип на закрепване	External hexagon A/F 13 Internal hex A/F 5
Пневматичен извод 1	Външна резба R1/8
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема