

L-съединител QVL-1/4-5/16-U-M

Специф. Номер: 533239

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	0.236 "
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Конструкция	L-shape
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.723 oz
Тип на закрепване	External hex A/F 14
Пневматичен извод 1	Външна резба R1/4
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 5/16"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема