


Присъединителна плоча VMPA1-IC-AP-1

Специф. Номер: 533394

FESTO

за MPA1 единичен вентил, вътрешен пилотен въздух.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	20.2 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	10.5 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Разрешение	c UL us - Recognized (OL)
КС mark	КС-EMV
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	92 g
Електрически извод	M8 Щекер
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	M7
Пневматичен извод 3	M7
Пневматичен извод 4	M7
Пневматичен извод 5	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка