

Спирален-шлаух PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Специф. Номер: 533467

FESTO

гъвкав, усилен, устойчив на хидролиза.



Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	6 m
Външен диаметър	11.7 mm
Дължина на блока	1.312 m
радиус на огъване според дебита	65 mm
Вътрешен диаметър	7.9 mm
Диаметър на намотката	51 mm
Брой навивки	53
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 13 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 60 °C
Тегло на продукта	560 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G3/8
Пневматичен извод 2	Външна резба G3/8
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Месинг никелиран
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)