


Табло за управление FED-90

Специф. Номер: 533532
Продукт излизащ от производство

FESTO

Дисплей и контролен модул с LCD-дисплей за свързване към PLC-системи, 12 функционални бутона.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	71 mm
Височина	176 mm
Дължина	141 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	512 kByte
брой на потребителските LEDs	13
брой функционални бутона	12
брой системни бутона	23
часовник реално време	Да
списък на събитията	256
памет за рецепти	16 kByte
аларми	1,024
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой LED системи	4
Дисплей	монохромен LCD със задно осветяване
Тип на дисплея	4 x 20 знака LCD с подсветка
Размер на индикацията	4 x 20 знака
Вак-ур батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	120x32 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,3 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	RCM Mark
Тегло на продукта	1,100 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
сериен интерфейс за принтер	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
PC- интерфейс	RS232

Белег	Стойност
	Sub-D 15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
Ethernet-интерфейс	опция, 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.06 или по-висока версия
Explosion protection certification outside the EU	NEC 500 Class I, Div. 2