

Холендрова гайка МСК-РК-4-КD

Специф. Номер: 533673

FESTO

метално изпълнение.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	вътрешна резба M10x1
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка
Material of union nut	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
Материал-забележка	RoHS konform