


съединител
EAMC-15-20-5-6
Специф. Номер: 533707

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	5 mm
Диаметър на държача 2	6 mm
Размер	15
номинална дължина	20 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	10,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.23 kgmm ²
Пренесен момент	1.5 Nm
Тегло на продукта	8 g
Материал-забележка	RoHS konform